

●小型卓上フリーズドライ（凍結乾燥機） FD-100e ～-45℃少量サンプル用～



（概要）

○予備凍結済みのアンプル、マイクロチューブなどに入った少量サンプルを卓上でフリーズドライできます。
○マイクロチューブホルダー、取付けアダプタを各4個セットにしたお得なセットもご用意しております。

（特長）

○本体には真空ポンプのオイル交換時期が分かり易い様に、運転時間積算タイマを装備しています。
○大気導入口に装備した0.2μmのフィルターがリーク時のコンタミネーションを防ぎます。
○サービスコンセントを使用することで、停電復帰時に真空ポンプは自動復帰しません。停電によって一度融けた試料が突沸して飛散することを防ぎます。



操作部



マイクロプレートやディープウェルをセットできるチャンバーです。試験管用ポートとは独立して使用できます。

（製品仕様）

トラップ温度	-45℃
除湿量	500ml/回
冷凍機・冷媒	空冷350W・R507A
取り付けポート数	8
使用周囲温度範囲	5～35℃
外寸法 (mm)	250 W × 475 D × 810 H
質量	約36Kg
電源	AC100V 450VA 50/60Hz
販売価格	¥498,300 (税込)

※性能はAC100V50Hz、室温20℃、設定37℃時の値です。

※別途送料が必要となります。

（関連商品）

凍結乾燥瓶セット150ml	¥21,450 (税込)
凍結瓶取付C型アダプタ	¥6,930 (税込)
マイクロチューブホルダー1.5mL×12タイプ	¥6,380 (税込)
オイルフィルトレーション付真空ポンプGCD-051XNF	¥409,750 (税込)
オイルミストトラップOMC-050	¥43,780 (税込)
真空ホースφ12×30mm 5m	¥47,300 (税込)

株式会社 アイラコーポレーション

〒112-0002
東京都文京区小石川1-15-17 TN小石川ビル
TEL : 0120-700-337
HP : <http://www.eyelaco.com>